



FUSSPFLEGE TECHNICAL SUPPORT CATALOGUE

フスフレーゲ カタログ Vol.8



在日ドイツ商工会議所後援

Fuss und Schuh Institut

**フスフレーゲお客様チェア
ポドベーシックPLS**

Fusspflegestuhl PLS PODO BASIC

昇降・傾斜電動モーター搭載、フットスイッチ
100~110V / 50-60Hz
外寸W×D×H 68×200×124cm(フットレスト最大高)
座高49.5-84cm 全長max.200cm
約87kg ホワイト

FMMPLS Podo Basic



**フスフレーガーチェア
Arbeitsstuhl**

マニュアルシート・
バックアジャストメント
ホワイト

FMM42509



**フスフレーゲ テーブル ランプLED
& ランプホルダー(拡大鏡付き)**

**Eschenbach LED ring magnifying lamp
& Lamp holder universal**
100-240V / 50-60Hz

FMG302170600 ランプ

FMG701506503 ホルダー



**フスフレーゲテーブル
AT/NTクリーン**

**GERLACH AT/NT clean
UV cabinet**

テーブル搭載UVランプ 1×15Watt
200V / 50-60Hz
ハンドピースホルダー付き
W×D×H 62.5×48×74cm
※フスフレーゲモーターは含まれておりません。

FMG301877751

フスフレーゲテーブルAT/NTクリーン



**フスフレーゲテーブル
SMALL**

**GERLACH SMALL
foot care cabinet set**

ハンドピースホルダー付き
W×D×H 49.5×49×76cm
※フスフレーゲモーターは含まれておりません。

FMG301877620

フスフレーゲテーブルSMALL



※写真のフスフレーゲモーターは
SIRIUS NT MICROではありません。

フスフレーゲテーブルAT/NTクリーンCabinetColor



ストーングレイ グレイブラウン アイスホワイト

フスフレーゲテーブルSMALL一式CabinetColor



グレイメタリック アストラルシルバー

※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

フスプレーゲモーター SIRIUS NT MICRO

Fusspflegegraet SIRIUS NT MICRO

110-240V / 50-60Hz
W×D×H 28×28×11.5cm

FMG304205512 | タンク容量:500ml



※写真はイメージです。上記以外の付属品は含まれておりません。

フスプレーゲモーター専用ケース (シリウス用)

Fusspflegekoffer SIRIUS NT MICRO

W×D×H 41×45×16cm
4.7kg

FMG303106400



フスプレーゲモーター NEPTUN NT MICRO

Fusspflegegraet NEPTUN NT MICRO

110-240V / 50-60Hz
W×D×H 35×15×14cm
プラチナシルバーのみ

FMG304206401 | タンク容量:250ml



コッファールンプ(LED) (ネプチューン用)

LED Koffer lampe f, NEPTUN

FMG302181203

フスプレーゲモーター専用ケース (ネプチューン用)

Fusspflegekoffer NEPTUN NT MICRO

W×D×H 45×385×163mm 2.7kg

FMG303106700



ライトはON/OFF切り替え可能

※写真はイメージです。
上記以外の付属品は含まれておりません。



ライトはON/OFF切り替え可能

フットスイッチ

Foot switch

シリウス、ネプチューン共通

FMG304204317



吸塵式フスプレーゲモーター MASTERMOBILE VACUUM

Fusspflegegraet MASTERMOBILE VACUUM

110-240V / 50-60Hz
W×D×H 16×22×20.5cm 2.7kg

FMN9120.1



ハンドピース：
洗浄、消毒、オートクレーブが可能。



ダストバックが本体前面にあり交換が簡単。

別売:専用バッグ



FMN39000.2

※写真はイメージです。
上記以外の付属品は含まれておりません。

※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

乾燥機能付き高圧蒸気滅菌器 HE150

簡単操作で滅菌温度と乾燥時間を設定。スタートキーだけの全自動タイプ。スライドドアでらくらく開閉。

滅菌温度 121℃/132℃

100V 650W 6.5A

外寸W×D×H 32.8×42.8×28.5cm

内寸直径×D 15×27cm(4.7L) 14kg

乾燥方式 フルオート(開始～終了まで)

FMJHE-150



二段トレーセット
別売り



圧力計

コンセントは
アース付3P15Aを
ご使用ください。

132℃スタートキー

121℃スタートキー

各工程ランプ

乾燥タイマー

ストップキー

電源スイッチ

超音波洗浄器 PR01

Ultraschall-Reinigungsgeraet
GERLACH PODO Med1

分量5%の消毒液を入れて水をはり、器具を洗浄消毒します。

230V / 50-60Hz 別途変圧器要

FMG314109760



フットバス容器セット

Fahrbare Fussbadewanne

4キャスターのうち、2キャスターにストッパー付。

W×D×H 38×38×14cm

FTG301930300



スプレーゼング

Spray Loesung

フスプレーゲモーター用スプレー液。

FCG314191399

5L



超音波洗浄器用消毒液

Stammopur DR 8

超音波洗浄器に5%の濃度に希釈して使用。器具を消毒します。

FDG314104101

2L



※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

フレーザー ダイヤモンドタイプ

Fraeser diamond

胼胝・鶏眼のケアに使用。
ソフトなケアが可能。
鶏眼の大きさ・深さなどにより
使い分ける。



801 010



FFB801010

801 014



FFB801014

801 016



FFB801016

801 018



FFB801018

801 023



FFB801023

801 029



FFB801029

801 035



FFB801035

胼胝・鶏眼のケアに使用。

369 080



FFB369080

830 070



FFB830070

880 014



FFB880014

894 060



FFB894060

893 060



FFB893060

側線・爪溝の角質ケアに使用。

850 016



FFB850016

850 023



FFB850023

860 012



FFB860012

860 016



FFB860016

862 014



FFB862014

862 018



FFB862018

爪を短くする時、
爪表のケア等に使用。

835 021



FFB835021

836 014



FFB836014

836 027



FFB836027

840 055



FFB840055

841 035



FFB841035

845 010



FFB845010

847 014



FFB847014

847 018



FFB847018

854 033



FFB854033

855 025



FFB855025

皮膚の表面、
胼胝・角質層のケアに使用。




5405 090




FFB5405090

5405 115



FFB5405115

ツイスタータイプ。
胼胝・角質層のケアに使用。




DT4880 100



FFBDT4880100

DT4880 120



FFBDT4880120

DT5880 095



FFBDT5880095

DT5880 115



FFBDT5880115

フレーザー ステンレスタイプ Fraeser stainless

胼胝・鶏眼のケアに使用。
鶏眼の形状により使い分ける。



1RS 012



FFB1RS012

1RS 016



FFB1RS016



11RS 009



FFB11RS009

11RS 012



FFB11RS012

11RS 016



FFB11RS016

11RS 021



FFB11RS021

11RS 023




FFB11RS023

鶏眼・角質部位の
ケアに使用。



81RS 050



FFB81RS050




84RS 040



FFB84RS040

84RS 050



FFB84RS050


84RS 070



FFB84RS070



91RS 050



FFB91RS050

鶏眼・角質部位の
ケアに使用。



82RS 060



FFB82RS060

82RS 070



FFB82RS070

肥厚した爪、
凹凸面の爪のケアに使用。




82RS 040



FFB82RS040




85RS 050



FFB85RS050



95RS 050



FFB95RS050

95RS 070



FFB95RS070

爪溝などの
ケアに使用。



39RS 009



FFB39RS009

39RS 012



FFB39RS012



407RS 012



FFB407RS012

鶏眼のケア用。



224RS 018



FFB224RS018

224RS 023




FFB224RS023

フレーザー ポリッシュ Fraeser polish

エクストラファイン
ダイヤモンドタイプ。
デリケートな爪のケアに使用。
ナーゲルプロテーゼの
仕上げにも使用。

840EF 055



FFB840EF055

ファインダイヤモンドタイプ。
デリケートな爪のケアに使用。

8854 033



FFB8854033

8850 016



FFB8850016


シリコンタイプ。(カーキ色)
ポリッシング時に使用。

9622 100



FFB9622100

9624 065



FFB9624065


ファイレタイプ。(灰色)
爪を滑らかに整える。

9626 100



FFB9626100

9628 065



FFB9628065

ヤギ毛ブラシタイプ。



9738 220



FFB9738220




フレーザー ハードメタルタイプ Fraeser hartmetall



鶏眼・角質部位のケアに使用。


421GQSR 060



FFB421GQSR060


肥厚した爪、凹凸面の爪のケアに使用。

424GQSR 040



FFB424GQSR040

424GQSR 060



FFB424GQSR060

皮膚の表面、胼胝・角質層のケアに使用。

426GQSR 060




FFB426GQSR060



肥厚した爪、凹凸面の爪のケアに使用。
(GQSRシリーズよりもソフトなケアが可能)

424FX 040




FFB424FX040

424FX 060



FFB424FX060

425FX 040



FFB425FX040

425FX 060



FFB425FX060



側線、爪溝の角質ケアに使用。

M426X 016



M426X016

M426X 023



M426X023

M433X 016



M433X016

M433X 023



M433X023

426X 023



426X023

お勧めのフレーザー13種基本セット一覧

801 035

830 070

850 016

840 055

841 035

854 033

5405 090

DT4880 100



11RS 012

84RS 040

82RS 040

9624 065

9628 065

フレーザー立て (超音波/オートクレーブ対応) PODO Steri-safe Maxi Inkl. HPL805

フレーザー24本可能。
W×D×H(箱) 10×8×5cm

FTB5772+HPL



※フレーザーの軸径は2.35mmです。 ※シルエットは原寸です。 は、基本セットとしてお勧めのフレーザーです。

ハイブリッド ツイスタータイプ Hybrid twister

角質ケア用。ダイヤモンド&セラミック粒子でより速くより滑らかにケアできる。



HT6880 100 粗目

形状はDT4880 100と同様
(F-4ページ参照)



HT880 095 中粗目

形状はDT5880 095と同様
(F-4ページ参照)



HT8880 095 細目

形状はDT5880 095と同様
(F-4ページ参照)

トップグリップタイプ Top grip

ネイルケア用(ダイヤモンドタイプ)。トップ面のみに粒子がついているので、爪周りの皮膚を傷める心配がない。
粒子の粗さは2段階(中粗目と細目)。



828T 065

中粗目 最大径6.5mm



840T 050

中粗目 最大径5mm

サイドグリップタイプ Side grip

角質ケア用(ダイヤモンドタイプ)。サイド面のみに粒子がついているので、爪を削ることなく爪周りの皮膚をケアできる。
粒子の粗さは2段階(中粗目と細目)。



G805S 065

中粗目 最大径6.5mm



G854S 033

中粗目 最大径3.3mm

KRバージョンタイプ KR version

ネイル・角質ケア用(ダイヤモンドタイプ)。角が丸いのが特徴。穏やかで滑らかにケアできる。
粒子の粗さは2段階(中粗目と細目)。



854KR 033 中粗目

形状は854 033と同様
(F-4ページ参照)



8854KR 033 細目

形状は854 033と同様
(F-4ページ参照)

ケラタイプ Kera

優れた破壊靱性と硬度を持つ、高性能セラミック材製。25%軽量化された金属製とは異なる使用感で金属アレルギーの方にも安心。肥厚した爪、ジェルやアクリルに対しても適している。



K425x060

形状は425 FX060と同様
(F-6ページ参照)



K424GQSR060

形状は424 GQSR060と同様
(F-6ページ参照)



K429SPEED060

最大径6mm

ネイルニッパー
Nail nipper

基本となる爪切り用ニッパー。
11.5cm、17mm刃。

FICL5201.4

CLAUBERG



ネイルニッパー
Nail nipper

13cm、17mm刃。

FIG309186000

AEUSCULAP® HF479

FIM2117

FSI



ネイルニッパー
Nail nipper

基本となる爪切り用ニッパー。
刃が真っ直ぐストレートな形状です。
中 11.5cm、16mm刃。

FICL5201.6

CLAUBERG



ネイルニッパー
Nail nipper

11.5cm、13mm刃。

FIG309187900

AEUSCULAP® HF476



角切ニッパー(巻爪用)
Corner Nail nipper

刃の部分が通常のニッパーよりも薄く、細く加工されており
巻爪のケアに最適です。厚く硬い爪には適しておらず、
通常の爪切りには使用しないで下さい。

10cm、13mm刃。

FICL5201.2

CLAUBERG



ネイルニッパー
Nail nipper

11.5cm、13.5mm刃。

FIG309185100

AEUSCULAP® G490

FIM2132

FSI



キューティクル(スキン)ニッパー
Cuticle nipper

爪周り、胼胝、鶏眼、角質ケア用。
10cm、6mm刃。

FICL5202.3

CLAUBERG



ネイルニッパー
Nail nipper

10cm、11mm刃。

FIG309185000

AEUSCULAP® G491

FIM2131

FSI



キューティクルニッパー
Cuticle nipper

10cm、7mm刃。

FIG309166200

AEUSCULAP® HF460

FIM2114

FSI



ネイルニッパー
Nail nipper

15cm、18mm刃。

FIM2119

FSI



スプーン付ドッペルゾンデ
Loeffel doppelt

FIG312143800 17cm



ドッペルゾンデ
Tamponstopfer

FIG312172000 17cm



クレド
Credo

専用刃を装着し、肥厚した胼胝・鶏眼のケアに使用する。

FIC001240

クレド替刃プロフィ
Ersatzklingen Profi

プロフェッショナルタイプ。100枚入。

FIC002420

クレド替刃 (オレンジケース)
Ersatzklingen

ノーマルタイプ。100枚入。

FIC002513



ガラス製爪やすり
Glass nailfile

FIG21012 マニキュアガラスネイルファイル

FIG21210 ベディキュアガラスネイルファイル

使用後は水洗、オートクレーブ滅菌可能。



マニキュア
ガラスネイルファイル
長さ:14cm

ベディキュア
ガラスネイルファイル
長さ:20cm

角質用ファイル
Callus file

かかとの角質や胼胝のケアに使用。

FTG312230501 長さ 27cm



フットファイル (デュオソフト)
Foot file Duosoft

ヤスリ裏側の粘着テープにより取り換え可能。
1本に2種 (粗目・細目) のヤスリ付き。

FIC003812



フットファイル (デュオソフト) 用レフィル
Foot file Duosoft refills

フットファイル (デュオソフト) 用取り換えヤスリ。
ヤスリ裏側の粘着テープにより取り換え可能。

FIC003451 (粗目)	25枚入
FIC003450 (細目)	25枚入



保護メガネ
Safety glasses

FTJSN735PET-AF

クリア



保護メガネ
Safety glasses

メガネ着用時の装着も可能な
ワイドタイプ。

FTJNO331PET-AF



ラテックス手袋
Latex gloves

FAJG05V	SSサイズ
FAJG05V	Lサイズ
FAJG05V	Mサイズ
FAJG05V	Sサイズ

パウダーフリー。100枚入。両手使用で
50回分。サイズをお選び下さい。



コットンテープ
Vliesstoff-Binden

10巻入。

FAG316402700 1,4cm×10m



フスプレーゲ用カルテ
Karte

FSI仕様。100枚入。顧客管理に最
適です。

FTJ100



プラスチック製ファイル

研磨面の粗さ:80/120

FTR8261 長さ24cm・幅6cm・厚6mm



金ブラシ
Messing-Schiebe-Buerste

フレーザーの汚れを落とします。


FTR2342

ナイロンブラシ
Fraeser-Buerste aus Nylon

フレーザーの汚れを落とします。


FTR2344



<p>コマーファイレ81 FIMMI-7877-81 FSI</p>				<p>片方がカーブしており角質などを掻き出しやすい</p>
<p>コマーファイレ82 FIMMI-7877-82 FSI</p>				<p>先端が細く狭い爪溝にも差し込みやすい</p>
<p>コマーファイレ83 FIMMI-7877-83 FSI</p>				<p>持ち手のすべり止めでしっかりグリップ</p>
<p>ゾンデ FIMMI-7776-56 FSI</p>				<p>従来より角度があるので サイドから爪溝の隙間チェックに最適</p>

フットパドル
Sterilizable Foot file
オートクレーブ滅菌対応の足用ヤスリ

FTJWJ001 26.5×5.5cm FSI



- 人間工学に基づいて設計されたステンレススチール製足用ヤスリ
- 角質除去に使用
- オートクレーブ滅菌可能

<p>ポリマーゲルパッド サンプルボックス No.1 Polymer-Gel-Sortimentsbox No.1</p> <p>FPG315203714 12アイテム</p>	<p>ポリマーゲルパッド サンプルボックス No.2 Polymer-Gel-Sortimentsbox No.2</p> <p>FPG315203713 6アイテム</p>
---	--




※ケースのみで
中身は含まれておりません。
ご自由に組み替え可能です。

ポリマーゲルパッド 袋入り
Polymer-Gel-Taschen

FPG315252400	トウプロテクションリング(極小) 18mm 12個入	FPG315251500	ハンマートウパッド(右用) 2個入
FPG315252500	トウプロテクションリング(小) 25mm 12個入	FPG315251600	ハンマートウパッド(左用) 2個入
FPG315252600	トウプロテクションリング(中) 30mm 12個入	FPG315253500	トウキャップ(極小) 6個入
FPG315252700	トウプロテクションリング(大) 36mm 12個入	FPG315250300	トウキャップ(小) 6個入
FPG315252800	トウセパレーター(小) 15個入	FPG315250200	トウキャップ(中) 6個入
FPG315252900	トウセパレーター(中) 15個入	FPG315253600	バニオンパッド(小趾用) 2個入
FPG315253000	トウセパレーター(大) 15個入	FPG315250000	バニオンパッド(母趾用) 2個入
FPG315250100	ジェル矯正リング 12個入	FPG315250400	ジェル足底パッド(小) 1ペア入
FPG315251200	トウスプレッター(小) 4個入	FPG315252100	ジェル足底パッド(大) 1ペア入
FPG315251300	トウスプレッター(中) 4個入	FPG315253300	踵パッド(小) 1ペア入
FPG315251400	トウスプレッター(大) 4個入	FPG315253400	踵パッド(中) 1ペア入
FPG315252200	魚の目保護リング 12個入		




FPG315251400 トウスプレッター(大) 4個入→

ポリマージェルパッド:サイズ表


トウプロテクションリング

極小	A18mm・B18mm・C3mm
小	A25mm・B25mm・C2mm
中	A30mm・B30mm・C3mm
大	A36mm・B30mm・C3mm




トウセパレーター

小	A15mm・B23mm・C5mm
中	A23mm・B28mm・C7mm
大	A30mm・B35mm・C7mm




ジェル矯正リング

	A25mm・B25mm・C4mm
--	------------------



トウスプレッダー

小	A29mm・B24mm・C20mm
中	A34mm・B26mm・C24mm
大	A36mm・B30mm・C30mm




魚の目保護リング

	A20mm・B15mm・C8mm
--	------------------




ハンマートウパッド

	A20mm・B66mm・C10mm
--	-------------------




トウキャップ

極小	A34mm・B20mm・C3mm
小	A40mm・B25mm・C3mm
中	A45mm・B30mm・C3mm




バニオンパッド(母趾用)

	A55mm・B48mm・C3mm
--	------------------




バニオンパッド(小趾用)

	A60mm・B40mm・C3mm
--	------------------




ジェル足底パッド

小	A55mm・B80mm・C3mm
大	A65mm・B95mm・C3mm



踵パッド

小	A100mm・B60mm・C19mm
中	A110mm・B70mm・C21mm



※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

エラストックフットカバー付足底パッド

Vorfußpolster mit Elastikbinde

内包されているポリマーゲルパッドによって、前足部の圧や負担をやわらげます。柔らかく弾力力のある素材で足に固定するので、正しいポジションに保ちます。サイズは中と大の2サイズ、裏返すことで左右どちらにも使用できます。

FPG102681400	中	左右兼用
FPG102681500	大	左右兼用

個数:1個(箱入り)



エラストックフットカバー付足底バニオンパッド

Vorfuß- und Ballenpolster mit Elastikbinde

内包されているポリマーゲルパッドによって、前足部から母趾にかけて広いエリアでの圧や負担をやわらげます。柔らかく弾力力のある素材で足に固定するので、正しいポジションに保ちます。

サイズは中と大の2サイズ、裏返すことで左右どちらにも使用できます。

FPG102681700	中	左右兼用
FPG102681800	大	左右兼用

個数:1個(箱入り)



フットカバー付足底パッド

Vorfußpolster mit Bandage

内包されているポリマーゲルパッドにより、前足部の圧や負担をやわらげます。伸縮性のある素材で足に固定するので、正しいポジションに保ち、スポーツ時にも適しています。サイズは中と大の2サイズです。

FPG102681200	右中	FPG102681300	右大
FPG102681201	左中	FPG102681301	左大

個数:1個(箱入り)



エラストックフットカバー付バニオンパッド

Ballenpolster mit Elastikbinde

内包されているポリマーゲルパッドによって、母趾にかかる圧や負担をやわらげます。柔らかく弾力力のある素材で足に固定するので、正しいポジションに保ちます。サイズは1サイズ、左右どちらにも使用できます。

FPG102681600	左右兼用
--------------	------

個数:1個(箱入り)



トウスペルダ付バニオンパッド

Ballenpolster mit Zehenteiler

ポリマーゲルパッドは1趾と2趾が重なり合うのを防ぎ、母趾にかかる圧や負担をやわらげます。サイズは1サイズ、左右どちらにも使用できます。

FPG102681100	左右兼用
--------------	------

個数:1個(箱入り)



エルコトン20

Erkoton 20

高い弾力性・破断強度をもつシリコン剤。
圧軽減・矯正趾間装具、足趾の義肢などに適応。
エルコトン:硬化剤=1:1。硬度20°

OCE413820	200ml
-----------	-------

エルコトン30

Erkoton 30

エルコトン:硬化剤=1:1。硬度30°

OCE413830	200ml
-----------	-------



※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

ポドフィックス コンプリート セット
Podofix komplett Set

3TO社が開発した巻き爪ケア用品。
ワイヤー内蔵樹脂プレートを接着剤
で爪に固定、ワイヤーを巻き上げる
ことで適切なケアを実現できる
「新しい巻き爪ケアの手法」です。
施術に必要な器具と材料が
すべてセットされています。



ポドフィックスシュパンゲ 単品	
FP37600	ミニサイズ12mm 8個入り
FP37610	Sサイズ16mm 8個入り
FP37620	Mサイズ19mm 8個入り
FP37630	Lサイズ22mm 8個入り

FP37500	コンプリートセット
ポドフィックス シュパンゲ(S×4個/M×8個/L×4個)、拭浄用アルコール綿、巻き上げフック、切断用ニッパー、接着剤(7ml)、ペディジェルセット	

コンビペド コンプリート セット
Combiped komplett Set

3TO社が開発した巻き爪ケア用品。
シュパンゲ(ワイヤー付き樹脂プレー)を
片側は爪溝に掛け、反対側は接着剤
で爪に固定します。
ワイヤーの張力で適切なケアを実現
できる「新しい巻き爪ケアの手法」です。
施術に必要な器具と材料が
すべてセットされています。



コンビペド シュパンゲ 単品	
FP36610	soft 6本入り
FP36620	Middle 6本入り
FP36630	Hard 6本入り

FP36500	コンプリートセット
コンビペド シュパンゲ(ソフト3本・ミドル6本・ハード3本)、接着剤(7ml)、拭浄用アルコール綿、ワイヤー形成ニッパー、ワイヤー固定プライヤー、切断用ニッパー	

ペディジェルセット
Pide Gel Set

ペディジェル専用ペン型UVランプ。
5mm程離し30秒照射で硬化。

FP38500	3点セット
FP38600	ペディジェル(3.6ml)
FP38700	ペン型UVランプ
FP38800	ペディジェル塗布用ヘラ



ペディジェル硬化用紫外線ランプ
(ペン型UVランプ)

UVランプ(LED)
UV Lamp

ジェルから2cm程離して照射、約1分で硬化。
ネイルジェル各色・ペディジェルに対応しています。

FTG302181302	12.8×1.5cm
--------------	------------



(電池別売り)

ポドストライプ コンプリート セット
Podostripe komplett Set

ドイツ3TO社が開発した巻き爪ケア用品。
プラスチックプレートの伸縮性
(最大1.3~2.7mm)により、爪に
緩やかな屈曲作用を継続的に発揮。
3TO(VHO)施術後の
再発予防にも適します。
施術に必要な器具と材料
がすべてセットされて
います。



FP33500	コンプリートセット
ポドストライプ(S・M・L各6本) ニッパー、接着剤7ml	

ブレースサイズ
S:13mm ・ M:16mm ・ L:19mm

ポドストライプ 単品	
FP33600	XSサイズ 8本入り
FP33610	Sサイズ 8本入り
FP33620	Mサイズ 8本入り
FP33630	Lサイズ 8本入り

接着剤
Adhesive

ポドフィックス・コンビペド
ポドストライプ共通

FP37800	7ml
---------	-----



ナーゲルマッセ
Nagelmasse

部分的に欠損した爪の保護、タンポナーデ
の固定に最適です。UVライト不要、
混ぜる必要もなく使用できます。



FNG112520100	15ml チューブ入
--------------	------------

ネイルジェル
Nail repair Gel

UVランプ(LED)使用で硬化(2cm程
離し30秒照射) ※ペディジェル専用
ペン型UVランプでは硬化しません。

FNG102532506	クリア5ml
FNG102532505	ローザ5ml
FNG102532504	オパール5ml



フスバルザム
Fussbalsam

足用スキンケアクリーム。足の角質層に保湿成分がすばやくしみこみ、肌のうるおいを保ち整えます。

FCR80002	100ml
FCR80000	30ml



カミレン60ハイドロクリーム
Camillen60 Hydro Creme

足用保湿クリーム。乾燥してうるご状になった皮膚、特に肘や手、脚に効果的なモイスチャライザです。

FCR80852	100ml
FCR80851	30ml



カミレン60フスバルザム アクティブ
Camillen60 Fussbalsam Aktiv

足用保湿クリーム。セイヨウトチノキ種子エキス(マロニエエキス)配合で保湿・肌の再生をサポートします。

FCR80092	100ml
FCR80091	30ml



カミレン60フスローション ブルー
Camillen60 Fusslotion Blue

ヒアルロン酸、パンテノール、植物由来成分配合(ブルーベリー・海藻エキス)の足用保湿ローション。みずみずしい乳液状で、伸びがよく足の皮膚を心地よく柔らかくします。

FCR80435	100ml
----------	-------



カミレン60フスバルザム フレッシュ
Camillen60 Fussbalsam Frisch

足用保湿クリーム。ライム・アルガンオイル配合で心地よく涼やかな使用感です。

FCR80072	100ml
FCR80071	30ml



カミレン60フスローション グリーン
Camillen60 Fusslotion Green

ヒアルロン酸、パンテノール、植物由来成分配合(キウイ・レモンバーム)の足用保湿ローション。みずみずしい乳液状で、伸びがよく足の皮膚を心地よく柔らかくします。

FCR80445	100ml
----------	-------



フスバルザムローション
Fussbalsam Lotion

足用スキンケアローション。足の角質層に保湿成分がすばやくしみこみ、肌のうるおいを保ち整えます。

FCR9010	1L
---------	----

クリーム用ポンプ
Pump head

1L容器専用。

FTR9021	
---------	--



カミレン60フスローション オレンジ
Camillen60 Fusslotion Orange

ヒアルロン酸、パンテノール、植物由来成分配合(オレンジオイル・パパイアエキス)の足用保湿ローション。みずみずしい乳液状で、伸びがよく足の皮膚を心地よく柔らかくします。

FCR80465	100ml
----------	-------



ボディ&フットパウダー
Body&FootPowder

皮膚にやさしいパウダーが体と足の肌荒れを防ぎます。

FCR8065	100g
---------	------



シュルンデンクリーム
Schrundencreme

スキンケアクリーム。肌の角質層に保湿成分がすばやくしみこみ、肌のうるおいを保ち整えます。

FCR8080	50ml
FCR80801	チューブ 30ml



カミレン60フスバッド
Camillen60 Fussbad

フットバス用浴剤。カミツレ花エキス配合。優しく洗い流し疲れた足をリフレッシュします。

FCR9035	1000ml
---------	--------

クリーム用ポンプ
Pump head

1L容器専用。	FTR9021
---------	---------



フデスクリーム
Fudes Creme

足のつま先ケアクリーム。カモミールオイル、ツボクサエキスがつま先の肌や爪を整え、健やかに保ちます。

FCR8078	30ml
---------	------



※写真はイメージです。一部仕様異なることがあります。

バランス シリーズ

乾燥や刺激、頻繁な洗浄などで日々ストレスを受けている肌に、プロバイオティクスケア。皮膚のバリア機能を高め、外部の影響を受けにくい肌に整えます。

ゲーボル バランス
フットクリーム
GEHWOL balance
Foot Cream

FCG112330504
75ml



ゲーボル バランス
レッグ&フットローション
GEHWOL balance
Leg & Foot Lotion

FCG112320504
75ml



ゲルラサン バランス
ハンドクリーム
GERLASAN balance
Hand Cream

FCG215030304
50ml



ゲーボル フスクラフト ソフトフィート
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet

足用スキンケアクリーム。ミルクと蜂蜜の成分が柔らかで、ミルクのような滑らかな肌に整えます。

FCG111240703
125ml



ゲーボル
フスクラフト ソフトフィート フォーム
GEHWOL FUSSKRAFT
Soft Feet Foam

足用スキンケアクリーム。肌に素早く吸収され、ベタつかず心地よい肌感を残します。フルーティーでフレッシュな香り。

FCG111280704
125ml



ゲーボル
フスクラフト ソフトフィート ローション
GEHWOL FUSSKRAFT
Soft Feet Lotion

足用スキンケアクリーム。白睡蓮抽出成分が皮膚の保湿力を高めます。脚全体にお使い下さい。

FCG1112507
125ml



ゲーボル フスクラフト ソフトフィート
ピーリング
GEHWOL FUSSKRAFT
Soft Feet Peeling

足用スクラブ。天然の竹粒子とホホバオイルが穏やかに角質を取り除き、皮膚を滑らかにします。

FCG101120700
125ml



カミレン60 ローションA&O
Camillen60 LotionA&O

足用スキンケアクリーム。みずみずしい乳液状で伸びがよく、足の皮膚を心地よく柔らかくします。

FCR8017.2	100ml
FCR8017.1	30ml



カミレン60 ジェルA&O
Camillen60 GelA&O

足用スクラブ。フスプレーゲの仕上げとしてお使いいただくと効果的です。オリーブ種子と天然ヘチマスポンジの種子が、優しく角質を取り除きます。

FCR8016.2	100ml
FCR8016.1	30ml



ゲーボル フスクラフト ソフトフィート バター
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Butter

高品質成分とフルーティーな香りで、足を集中ケア。シアバターが肌のバリア機能をサポートします。

FCG111290604	100ml
--------------	-------



ゲーボル フスクラフト ハーバルバス
GEHWOL FUSSKRAFT Herbal Bath

フットバス用浴用剤
配合成分の尿素が角質を柔らかくし、フットケアの効果を高めます。

FCG111151603	400g 箱入り
FCG111151303	5kg バケツ入り



カミレン60 ネイルオイル
Camillen60 Nail Oil

爪・甘皮ケア用オイル。甘皮に潤いを与え、爪を優しくいたわりながら、しっとり保ちます。

FCR8076	20ml
---------	------



カミレン60 ネイルソフトナー
Camillen60 Nail Softener

爪周りの皮膚や爪のケア溶液。優しく角質や爪を柔らかくし、巻き爪からの不快感を和らげます。

FCR8075	20ml
---------	------



カミレン60
キューティクルクリーム
Camillen60 Cuticle Cream

爪周りの皮膚や甘皮を保湿して、トリートメントするクリーム。

FCR8074	30ml
---------	------



アルプレザン 2・3

Allpresan

泡状スキンケア保湿フォーム(乾燥肌用)
尿素配合。香料、合成保存料無使用。

アルプレザン 2

FCA101112	125ml
-----------	-------

アルプレザン 3

FCA101124	125ml
-----------	-------



アルプレザン2 アルプレザン3

ゲーボル クリーナー

GEHWOL Nail repair Cleaner

ネイルジェルやペディジェル使用前の
爪表面の洗浄および脱脂に使用します。
器具やブラシの洗浄にも使用できます。

FCG 102530800	150ml
---------------	-------



バキロールAF

Bacillol AF

器具・機器用消毒スプレー。キャビン、チェ
アーおよび床面等の消毒に使用。ホルム
アルデヒドフリー。ポンプ別売。

FDG314151400	1L
--------------	----

スプレー用ポンプ

(バキロール用)

Spray head for Bacillol

1L容器専用スプレーポンプ。

FDG730100000



スーパーミル88

Super Mill 88

血液や体液などのタンパク質を分解
するタンパク失活除菌剤。

FCJSM881010	1Lポリ容器(要20倍希釈)
-------------	----------------



ゲーボルローション

Gehwol Lotion

足用化粧洗浄液。適量を取り、皮膚に塗
布して洗浄します。ポンプ別売。

FCG101061100	500ml
--------------	-------

ゲーボル用スプレーポンプ

Pump head

FDG730040100



プロントマンスプレー

ProntoMan Spray

足用清浄液。硬くなった皮膚や角質を柔
らかくします。刺激がなく、穏やかな使い
心地です。

フスプレーゲ前に使用する時は、足全体
にスプレーし、2分後ケアを始めます。

FCPMP430250	250ml
-------------	-------



靴、室内履き **Footwear**

ハウスミュール ミツル

インソール対応室内履き

- アッパー: ストレッチ素材
- ソール: 合皮
- カラー: ブラック、ブルー
- サイズ: 35~42 (フレンチ)
- 幅: H
- ★ インソール取り外し可能
- ★ 外反母趾、扁平足、開張足

TEC-302020

Ladies' & Men's



特許取得

NEW

STRETCH

マジックテープ



**FUSS UND SCHUH
INSTITUT**
フスウツシュー インスティテュート
Good Foot & Shoe, Happy Life
よい足、よい靴、楽しい暮らし

バン産商株式会社
〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-7
TEL. 03-3843-6561 / FAX. 03-3843-6562
http://www.vansan.co.jp
fsi@fuss-und-schuh.co.jp



※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。