


FUSSPFLEGE TECHNICAL SUPPORT CATALOGUE

フスプレーゲ カタログ Vol.9



在日ドイツ商工会議所後援

Fuss und Schuh Institut

**フスフレーゲお客様チェア
ポドベーシックPLS**

Fusspflegestuhl PLS PODO BASIC

昇降・傾斜電動モーター搭載、フットスイッチ
100~110V / 50-60Hz
外寸W×D×H 68×200×124cm(フットレスト最大高)
座高49,5-84cm 全長max.200cm
約87kg ホワイト

FMMPLS Podo Basic



**フスフレーガークチェア
Arbeitsstuhl**

マニュアルシート・
バックアジャストメント
ホワイト

FMM42509



**フスフレーゲ テーブル ランプLED
& ランプホルダー (拡大鏡付き)**

**Eschenbach LED ring magnifying lamp
& Lamp holder universal**

100-240V / 50-60Hz

FMG302170600 ランプ

FMG701506503 ホルダー



**フスフレーゲテーブル
AT/NTクリーン**

**GERLACH AT/NT clean
UV cabinet**

テーブル搭載UVランプ 1×15Watt
200V / 50-60Hz
ハンドピースホルダー付き
W×D×H 62,5×48×74cm
※フスフレーゲモーターは含まれておりません。

FMG301877751

フスフレーゲテーブルAT/NTクリーン



**フスフレーゲテーブル
SMALL**

**GERLACH SMALL
foot care cabinet set**

ハンドピースホルダー付き
W×D×H 49,5×49×76cm
※フスフレーゲモーターは含まれておりません。

FMG301877620

フスフレーゲテーブルSMALL



※写真のフスフレーゲモーターは
SIRIUS NT MICROではありません。

フスフレーゲテーブルAT/NTクリーンCabinetColor



ストーングレイ

グレイブラウン

アイスホワイト

フスフレーゲテーブルSMALL一式CabinetColor



グレイメタリック

アストラルシルバー

フスフレーゲモーター SIRIUS NT MICRO

Fusspflegegraet SIRIUS NT MICRO

110-240V / 50-60Hz
W×D×H 28×28×11.5cm

FMG304205512 タンク容量:500ml




※写真はイメージです。上記以外の付属品は含まれておりません。

フスフレーゲモーター専用ケース (シリウス用)

Fusspflegekoffer SIRIUS NT MICRO

W×D×H 41×45×16cm
4.7kg

FMG303106400



ライトはON/OFF切り替え可能

フスフレーゲモーター NEPTUN NT MICRO

Fusspflegegraet NEPTUN NT MICRO

110-240V / 50-60Hz
W×D×H 35×15×14cm
プラチナシルバーのみ

FMG304206401 タンク容量:250ml



コッファールンプ(LED) (ネプチューン用)

LED Koffer lampe f, NEPTUN

FMG302181203

フスフレーゲモーター専用ケース (ネプチューン用)

Fusspflegekoffer NEPTUN NT MICRO

W×D×H 455×385×163mm 2.7kg

FMG303106700



ライトはON/OFF切り替え可能

※写真はイメージです。
上記以外の付属品は含まれておりません。

フットスイッチ

Foot switch

シリウス、ネプチューン共通

FMG304204317



吸塵式フスフレーゲモーター

MASTERMOBILE VACUUM

Fusspflegegraet MASTERMOBILE VACUUM

110-240V / 50-60Hz
W×D×H 16×22×20.5cm 2.7kg

FMN9120.1



ハンドピース：
洗浄、消毒、オートクレーブが可能。



ダストバックが本体前面に
あり交換が簡単。

別売:専用バッグ



FMN39000.2

※写真はイメージです。
上記以外の付属品は含まれておりません。

※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

FILO One ブラシレスグラインダー

静音性に優れた低振動マシン。
 回転数:最大30,000rpm。 充電時間:2時間。
 連続回転時間:7時間。 軸径:φ2.35mm。
 コントローラー:11.5cm×6.6cm
 ハンドピース:13.6cm
 セット内容:ブラシレスハンドピース、コントロールボックス、
 ハンドピーススタンド、ACアダプター(PSC認証あり)、
 収納ウエストポーチ、フットペダル



Nail Seed Pro コードレスグラインダー

静音・低振動・耐久性に優れた充電式マシン
 回転数:最大30,000rpm
 充電時間:3.5時間
 連続回転時間:5時間
 軸径:φ2.35mm
 長さ:16.8cm
 重量:121g



FMJ11003

FMJ11036

**フスフレーゲ出張周辺機材
 Transportable System Set**

①	FMR11102	出張用フットレスト
②	FMR12002	LEDルームランプ モバイル
③	FMR12061	LEDルーブランプ モバイル用ランプホルダー
④	FMR1111101	出張用フスフレーガーチェア
⑤	FMR11104	専用収納バッグ



乾燥機能付き高圧蒸気滅菌器 HE150

簡単操作で滅菌温度と乾燥時間を設定。
 スタートキーだけの全自動タイプ。
 スライドドアでらくらく開閉。
 滅菌温度 121℃/132℃
 100V 650W 6.5A
 外寸W×D×H 32.8×42.8×28.5cm
 内寸直径×D 15×27cm(4.7L) 14kg
 乾燥方式 フルオート(開始～終了まで)



二段トレーセット
 別売り



FMJHE-150



圧力計

コンセントは
 アース付3P15Aを
 ご使用ください。

132℃スタートキー
 121℃スタートキー
 各工程ランプ
 乾燥タイマー
 ストップキー
 電源スイッチ

超音波洗浄器 PR01

Ultraschall-Reinigungsgeraet
 GERLACH PODO Med1

分量5%の消毒液を入れて水をはり、
 器具を洗浄消毒します。
 230V/50-60Hz 別途変圧器要

FMG314109760



**フットバス容器セット
 Fahrbare Fussbadewanne**

4キャスターのうち、2キャスターに
 ストッパー付。
 W×D×H 38×38×14cm

FTG301930300



**スプレーレーズング
 Spray Loesung**

フスフレーゲモーター用
 スプレー液。

FCG314191399 5L



**超音波洗浄器用消毒液
 Stammopur DR 8**

超音波洗浄器に5%の濃度に
 希釈して使用。
 器具を消毒します。

FDG314104101 2L




フレーザー **ダイヤモンドタイプ** Fraeser diamond

胼胝・鶏眼のケアに使用。
ソフトなケアが可能。
鶏眼の大きさ・深さなどにより
使い分ける。




801 010




FFB801010

801 014




FFB801014

801 016




FFB801016

801 018




FFB801018

801 023




FFB801023

801 029



FFB801029


801 035



FFB801035

胼胝・鶏眼のケアに使用。

369 080




FFB369080

830 070




FFB830070

880 014



FFB880014

894 060



FFB894060


893 060



FFB893060

側線・爪溝の角質ケアに使用。

850 016




FFB850016

850 023




FFB850023

860 012




FFB860012

860 016




FFB860016

862 014



FFB862014


862 018



FFB862018


爪を短くする時、
爪表のケア等に使用。

835 021




FFB835021

836 014



FFB836014

836 027




FFB836027

840 055




FFB840055

841 035




FFB841035

845 010




FFB845010

847 014




FFB847014

847 018




FFB847018

854 033



FFB854033

855 025




FFB855025

皮膚の表面、
胼胝・角質層のケアに使用。



5405 090



FFB5405090

5405 115




FFB5405115

ツイスタータイプ。
胼胝・角質層のケアに使用。




DT4880 100




FFBDT4880100

DT4880 120




FFBDT4880120

DT5880 095



FFBDT5880095

DT5880 115



FFBDT5880115

フレーザー ステンレスタイプ Fraeser stainless

胼胝・鶏眼のケアに使用。
鶏眼の形状により使い分ける。



1RS 012



FFB1RS012

1RS 016



FFB1RS016



11RS 009




FFB11RS009

11RS 012



FFB11RS012

11RS 016



FFB11RS016

11RS 021



FFB11RS021

11RS 023



FFB11RS023

鶏眼・角質部位の
ケアに使用。



81RS 050



FFB81RS050



84RS 040



FFB84RS040

84RS 050



FFB84RS050

84RS 070



FFB84RS070



91RS 050



FFB91RS050

鶏眼・角質部位の
ケアに使用。



82RS 060



FFB82RS060

82RS 070



FFB82RS070

肥厚した爪、
凹凸面の爪のケアに使用。



82RS 040



FFB82RS040



85RS 050



FFB85RS050



95RS 050



FFB95RS050




95RS 070



FFB95RS070

爪溝などの
ケアに使用。



39RS 009



FFB39RS009

39RS 012



FFB39RS012



407RS 012



FFB407RS012

鶏眼のケア用。



224RS 018



FFB224RS018

224RS 023



FFB224RS023

フレーザー ポリッシュ Fraeser polish

エクストラファイン
ダイヤモンドタイプ。
デリケートな爪のケアに使用。
ナーゲルプロテゼの
仕上げにも使用。

840EF 055



FFB840EF055

ファインダイヤモンドタイプ。
デリケートな爪のケアに使用。

8854 033



FFB8854033


8850 016



FFB8850016

シリコンタイプ。(カーキ色)
ポリッシング時に使用。

9622 100



FFB9622100


9624 065



FFB9624065

ファイレタイプ。(灰色)
爪を滑らかに整える。

9626 100



FFB9626100

9628 065



FFB9628065

ヤギ毛ブラシタイプ。



9738 220




FFB9738220

フレーザー ハードメタルタイプ Fraeser hartmetall



鶏眼・角質部位のケアに使用。


421GQSR 060



FFB421GQSR060


肥厚した爪、凹凸面の爪のケアに使用。

424GQSR 040



FFB424GQSR040


424GQSR 060



FFB424GQSR060

皮膚の表面、胼胝・角質層のケアに使用。

426GQSR 060




FFB426GQSR060




肥厚した爪、凹凸面の爪のケアに使用。
(GQSRシリーズよりもソフトなケアが可能)

424FX 040




FFB424FX040

424FX 060



FFB424FX060

425FX 040



FFB425FX040

425FX 060




FFB425FX060




側線、爪溝の角質ケアに使用。

M426X 016




M426X016

M426X 023




M426X023

M433X 016




M433X016

M433X 023



M433X023

426X 023



426X023

お勧めのフレーザー13種基本セット一覧

801 035

830 070

850 016


840 055

841 035


854 033

5405 090


DT4880 100




11RS 012



84RS 040



82RS 040



9624 065



9628 065



フレーザー立て(超音波/オートクレーブ対応) PODO Steri-safe Maxi Inkl. HPL805

フレーザー24本可能。
W×D×H(箱) 10×8×5cm

FTB5772+HPL



ジルコニア フレーザー

FFBK424GQSR060を再現したジルコニア製のフレーザー
形状は424GQSR060と同様(F-6ページ参照)

FMJK424GQSR060



※フレーザーの軸径は2.35mmです。 ※シルエットは原寸です。 ■は、基本セットとしてお勧めのフレーザーです。

ハイブリッド ツイスタータイプ Hybrid twister

角質ケア用。ダイヤモンド&セラミック粒子でより速くより滑らかにケアできる。




HT6880 100 粗目

形状はDT4880 100と同様(F-4ページ参照)



HT880 095 中粗目

形状はDT5880 095と同様(F-4ページ参照)



HT8880 095 細目

形状はDT5880 095と同様(F-4ページ参照)

トップグリップタイプ Top grip

ネイルケア用(ダイヤモンドタイプ)。トップ面のみに粒子がついているので、爪周りの皮膚を傷める心配がない。
粒子の粗さは2段階(中粗目と細目)。



828T 065

中粗目 最大径6.5mm




840T 050

中粗目 最大径5mm

サイドグリップタイプ Side grip

角質ケア用(ダイヤモンドタイプ)。サイド面のみに粒子がついているので、爪を削ることなく爪周りの皮膚をケアできる。
粒子の粗さは2段階(中粗目と細目)。



G805S 065

中粗目 最大径6.5mm



G854S 033

中粗目 最大径3.3mm

KRバージョンタイプ KR version

ネイル・角質ケア用(ダイヤモンドタイプ)。角が丸いのが特徴。穏やかで滑らかにケアできる。
粒子の粗さは2段階(中粗目と細目)。



854KR 033 中粗目

形状は854 033と同様(F-4ページ参照)




8854KR 033 細目

形状は854 033と同様(F-4ページ参照)

ケラタイプ Kera

優れた破壊靱性と硬度を持つ、高性能セラミック材製。25%軽量化され金属製とは異なる使用感で金属アレルギーの方にも安心。肥厚した爪、ジェルやアクリルに対しても適している。



K425x060

形状は425 FX060と同様(F-6ページ参照)



K424GQSR060

形状は424 GQSR060と同様(F-6ページ参照)



K429SPEED060

最大径6mm

ネイルニッパー
Nail nipper

基本となる爪切り用ニッパー。
11.5cm、17mm刃。

FICL5201.4

CLAUBERG



※原寸大


角切ニッパー(巻爪用)
Corner Nail nipper

刃の部分が通常のニッパーよりも薄く、細く加工されており、巻爪のケアに最適です。厚く硬い爪には適しておらず、通常の爪切りには使用しないで下さい。

10cm、13mm刃。

FICL5201.2

CLAUBERG



キューティクル(スキン)ニッパー
Cuticle nipper

爪周り、胼胝、鶏眼、角質ケア用。
10cm、6mm刃。

FICL5202.3

CLAUBERG



ネイルニッパー
Nail nipper

基本となる爪切り用ニッパー。
刃が真っ直ぐストレートな形状です。
中 11.5cm、16mm刃。

FICL5201.6

CLAUBERG



ネイルニッパー
Nail nipper

10cm、11mm刃。

FIG309185000

AESCULAP® G491



キューティクルニッパー
Cuticle nipper

10cm、7mm刃。

FIG309166200

AESCULAP® HF460



ネイルニッパー
Nail nipper

13cm、17mm刃。

FIG309186000

AESCULAP® HF479



ネイルニッパー
Cuticle nipper

13cm、17mm刃。

FIM2117

FSI



キューティクルニッパー
Cuticle nipper

10cm、7mm刃。

FIM2114

FSI



ネイルニッパー
Nail nipper

11.5cm、13mm刃。

FIG309187900

AESCULAP® HF476



ネイルニッパー
Nail nipper

10cm、11mm

FIM2131

FSI



角切ニッパー(巻爪用)
Corner Nail nipper

10cm、13mm刃

FIM1480, 500SL

FSI



ネイルニッパー
Nail nipper

11.5cm、13.5mm刃。

FIG309185100

AESCULAP® G490



ネイルニッパー
Nail nipper

11.5cm、13.5mm刃。

FIM2132

FSI



ネイルニッパー
Nail nipper

15cm、18mm刃。

FIM2119

FSI



※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

スプーン付ドッペルゾンデ
Loeffel doppelt

AECSULAP® DC241R FIG312143800 17cm

ドッペルゾンデ
Tamponstopfer

AECSULAP® DC200R FIG312172000 17cm

クレド
Credo

専用刃を装着し、肥厚した胼胝・鶏眼のケアに使用する。

FIC001240

クレド替刃プロフィ
Ersatzklingen Profi

プロフェッショナルタイプ。100枚入。

FIC002420

クレド替刃 (オレンジケース)
Ersatzklingen

ノーマルタイプ。100枚入。

FIC002513



クレド替刃 (オレンジケース)

クレド

ガラス製爪やすり
Glass nailfile

使用後は水洗、オートクレーブ滅菌可能。

FIC21012 マニキュアガラスネイルファイル

FIC21210 ベディキュアガラスネイルファイル

マニキュア
ガラスネイルファイル
長さ:14cm



ベディキュア
ガラスネイルファイル
長さ:20cm

角質用ファイル
Callus file

かかとの角質や胼胝のケアに使用。

FTG312230501 長さ 27cm



保護メガネ
Safety glasses

FTJSN-735PET-AF
クリア



保護メガネ
Safety glasses

メガネ着用時の装着も可能な
ワイドタイプ。

FTJNO.331PET-AF



ラテックス手袋
Latex gloves

パウダーフリー。100枚入。両手使用で
50回分。サイズをお選び下さい。

FAJG05V	SSサイズ
FAJG05V	Lサイズ
FAJG05V	Mサイズ
FAJG05V	Sサイズ



ガラス製爪やすり
Glass nailfile

使用後は水洗、オートクレーブ滅菌可能。

FIC21012 マニキュアガラスネイルファイル

FIC21210 ベディキュアガラスネイルファイル

マニキュア
ガラスネイルファイル
長さ:14cm



ベディキュア
ガラスネイルファイル
長さ:20cm

コットンテープ
Vliesstoff-Binden

10巻入。

FAG316402700 1.4cm×10m



フスフレーゲ用カルテ
Karte

FSI仕様。100枚入。顧客管理に最
適です。

FTJ100



フットファイル (デュオソフト)
Foot file Duosoft

ヤスリ裏側の粘着テープにより取り換え可能。
1本に2種 (粗目・細目) のヤスリ付き。

FIC003812



フットファイル (デュオソフト) 用レフィル
Foot file Duosoft refills

フットファイル (デュオソフト) 用取り換えヤスリ。
ヤスリ裏側の粘着テープにより取り換え可能。

FIC003451 (粗目) 25枚入

FIC003450 (細目) 25枚入



プラスチック製ファイル
Plastic file

研磨面の粗さ:80/120


FTR8261 長24cm・幅6cm・厚6mm



金ブラシ
Messing-Schiebe-Buerste

フレーザーの汚れを落とします。


FTR2342



ナイロンブラシ
Fraeser-Buerste aus Nylon


フレーザーの汚れを落とします。

FTR2344



コーナーファイレ81



FIMMI-7877-81 FSI



片方がカーブしており角質などを掻き出しやすい

コーナーファイレ82



FIMMI-7877-82 FSI



先端が細く狭い爪溝にも差し込みやすい

コーナーファイレ83

FIMMI-7877-83 FSI



持ち手のすべり止めでしっかりグリップ

ゾンデ

FIMMI-7776-56 FSI



従来より角度があるので
サイドから爪溝の隙間チェックに最適

フットパドル

Sterilizable Foot file

オートクレーブ滅菌対応の足用ヤスリ

FTJWJ001 26.5×5.5cm FSI



- 人間工学に基づいて設計されたステンレススチール製足用ヤスリ
- 角質除去に使用
- オートクレーブ滅菌可能

ポリマーゲルパッド サンプルボックス No.1

Polymer-Gel-Sortimentsbox No.1

FPG315203714 12アイテム



ポリマーゲルパッド サンプルボックス No.2

Polymer-Gel-Sortimentsbox No.2

FPG315203713 6アイテム



※ケースのみで
中身は含まれておりません。
ご自由に組み替え可能です。

ポリマーゲルパッド 袋入り

Polymer-Gel-Taschen

FPG315252400	トウプロテクションリング(極小)18mm	12個入
FPG315252500	トウプロテクションリング(小)25mm	12個入
FPG315252600	トウプロテクションリング(中)30mm	12個入
FPG315252700	トウプロテクションリング(大)36mm	12個入
FPG315252800	トウセパレーター(小)	15個入
FPG315252900	トウセパレーター(中)	15個入
FPG315253000	トウセパレーター(大)	15個入
FPG315250100	ジェル矯正リング	12個入
FPG315251200	トウスプレッター(小)	4個入
FPG315251300	トウスプレッター(中)	4個入
FPG315251400	トウスプレッター(大)	4個入
FPG315252200	魚の目保護リング	12個入

FPG315251500	ハンマートウパッド(右用)	2個入
FPG315251600	ハンマートウパッド(左用)	2個入
FPG315253500	トウキャップ(極小)	6個入
FPG315250300	トウキャップ(小)	6個入
FPG315250200	トウキャップ(中)	6個入
FPG315253600	バニオンパッド(小趾用)	2個入
FPG315250000	バニオンパッド(母趾用)	2個入
FPG315250400	ジェル足底パッド(小)	1ペア入
FPG315252100	ジェル足底パッド(大)	1ペア入
FPG315253300	踵パッド(小)	1ペア入
FPG315253400	踵パッド(中)	1ペア入




FPG315251400 トウスプレッター(大)4個入→

※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

ポリマージェルパッド: サイズ表


トウプロテクションリング

極小	A18mm・B18mm・C3mm
小	A25mm・B25mm・C2mm
中	A30mm・B30mm・C3mm
大	A36mm・B30mm・C3mm




トウセパレーター

小	A15mm・B23mm・C5mm
中	A23mm・B28mm・C7mm
大	A30mm・B35mm・C7mm



ジェル矯正リング

	A25mm・B25mm・C4mm
--	------------------




トウスプレッダー

小	A29mm・B24mm・C20mm
中	A34mm・B26mm・C24mm
大	A36mm・B30mm・C30mm




魚の目保護リング

	A20mm・B15mm・C8mm
--	------------------




ハンマートウパッド

	A20mm・B66mm・C10mm
--	-------------------




トウキャップ

極小	A34mm・B20mm・C3mm
小	A40mm・B25mm・C3mm
中	A45mm・B30mm・C3mm




バニオンパッド(母趾用)

	A55mm・B48mm・C3mm
--	------------------




バニオンパッド(小趾用)

	A60mm・B40mm・C3mm
--	------------------




ジェル足底パッド

小	A55mm・B80mm・C3mm
大	A65mm・B95mm・C3mm



踵パッド

小	A100mm・B60mm・C19mm
中	A110mm・B70mm・C21mm



※写真はイメージです。一部仕様異なることがあります。

エラスティックフットカバー付足底パッド

Vorfußpolster mit Elastikbinde

内包されているポリマーゲルパッドによって、前足部の圧や負担をやわらげます。柔らかく弾性力のある素材で足に固定するので、正しいポジションに保ちます。サイズは中と大の2サイズ、裏返すことで左右どちらにも使用できます。

FPG102681400	中	左右兼用
FPG102681500	大	左右兼用

個数:1個(箱入り)



エラスティックフットカバー付足底バニオンパッド

Vorfuß- und Ballenpolster mit Elastikbinde

内包されているポリマーゲルパッドによって、前足部から母趾にかけて広いエリアでの圧や負担をやわらげます。柔らかく弾性力のある素材で足に固定するので、正しいポジションに保ちます。サイズは中と大の2サイズ、裏返すことで左右どちらにも使用できます。

FPG102681700	中	左右兼用
FPG102681800	大	左右兼用

個数:1個(箱入り)



フットカバー付足底パッド

Vorfußpolster mit Bandage

内包されているポリマーゲルパッドにより、前足部の圧や負担をやわらげます。伸縮性のある素材で足に固定するので、正しいポジションに保ち、スポーツ時にも適しています。サイズは中と大の2サイズです。

FPG102681200	右中	FPG102681300	右大
FPG102681201	左中	FPG102681301	左大

個数:1個(箱入り)



エラスティックフットカバー付バニオンパッド

Ballenpolster mit Elastikbinde

内包されているポリマーゲルパッドによって、母趾にかかる圧や負担をやわらげます。柔らかく弾性力のある素材で足に固定するので、正しいポジションに保ちます。サイズは1サイズ、左右どちらにも使用できます。

FPG102681600	左右兼用
--------------	------

個数:1個(箱入り)



トウスペッター付バニオンパッド

Ballenpolster mit Zehenteiler

ポリマーゲルパッドは1趾と2趾が重なり合うのを防ぎ、母趾にかかる圧や負担をやわらげます。サイズは1サイズ、左右どちらにも使用できます。

FPG102681100	左右兼用
--------------	------

個数:1個(箱入り)



エルコトン20

Erkoton 20

高い弾索性・破断強度をもつシリコン剤。

圧軽減・矯正趾間装具、足趾の義肢などに適応。

エルコトン:硬化剤=1:1。硬度20°

OCE413820	200ml
-----------	-------

エルコトン30

Erkoton 30

エルコトン:硬化剤=1:1。硬度30°

OCE413830	200ml
-----------	-------



圧軽減オートーゼ

PRESSURE PROTECTION orthotics

美容目的における変形および圧軽減に対する予防的保護。3タイプ。

ドイツ式フットケア用品。2構成シリコンオートーゼ。約5分で硬化。

OCR7140202	スーパーソフト	色:ピンク	ショア硬度:5°	250ml
OCR7140102	ソフト	色:ピンク	ショア硬度:16°	250ml
OCR7140002	ストロング	色:グレイ	ショア硬度:32°	250ml



※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

ポドフィックス コンプリート セット

Podofix komplett Set

3TO社が開発した巻き爪ケア用品。
ワイヤー内蔵樹脂プレートを接着剤
で爪に固定、ワイヤーを巻き上げる
ことで適切なケアを実現できる
「新しい巻き爪ケアの手法」です。
施術に必要な器具と材料が
すべてセットされています。



ポドフィックスシュパンゲ 単品	
FP37600	ミニサイズ12mm 8個入り
FP37610	Sサイズ16mm 8個入り
FP37620	Mサイズ19mm 8個入り
FP37630	Lサイズ22mm 8個入り

FP37500	コンプリートセット
---------	-----------

ポドフィックス シュパンゲ(S×4個/M×8個/L×4個)、拭浄用アルコール綿、巻き上げフック、切断用ニッパー、接着剤(7ml)、ペディジェルセット

コンビペッド コンプリート セット

Combiped komplett Set

3TO社が開発した巻き爪ケア用品。
シュパンゲ(ワイヤー付き樹脂プレ)を
片側は爪溝に掛け、反対側は接着剤
で爪に固定します。
ワイヤーの張力で適切なケアを実現
できる「新しい巻き爪ケアの手法」です。
施術に必要な器具と材料が
すべてセットされています。



コンビペッド シュパンゲ 単品	
FP36610	Soft 6本入り
FP36620	Middle 6本入り
FP36630	Hard 6本入り

FP36500	コンプリートセット
---------	-----------

コンビペッド シュパンゲ(ソフト3本・ミドル6本・ハード3本)、接着剤(7ml)、拭浄用アルコール綿、ワイヤー形成ニッパー、ワイヤー固定プライヤー、切断用ニッパー

ペディジェルセット

Pide Gel Set

ペディジェル専用ペン型UVランプ。
5mm程離し30秒照射で硬化。

FP38500	3点セット
FP38600	ペディジェル(3.6ml)
FP38700	ペン型UVランプ
FP38800	ペディジェル塗布用ヘラ



ペディジェル硬化用紫外線ランプ
(ペン型UVランプ)

UVランプ(LED)

UV Lamp

ジェルから2cm程離して照射、約1分で硬化。
ネイルジェル各色・ペディジェルに対応しています。

FTG302181302	12.8×1.5cm
--------------	------------



(電池別売り)

ポドストライプ コンプリート セット

Podostrip komplett Set

ドイツ3TO社が開発した巻き爪ケア用品。
プラスチックプレートの伸縮性
(最大1.3~2.7mm)により、爪に
緩やかな屈曲作用を継続的に発揮。
3TO(VHO)施術後の
再発予防にも適します。
施術に必要な器具と材料
がすべてセットされて
います。



FP33500	コンプリートセット
ポドストライプ(S・M・L各6本)	
ニッパー、接着剤7ml	

ブレースサイズ
S:13mm・M:16mm・L:19mm

ポドストライプ 単品	
FP33600	XSサイズ 8本入り
FP33610	Sサイズ 8本入り
FP33620	Mサイズ 8本入り
FP33630	Lサイズ 8本入り

接着剤

Adhesive

ポドフィックス・コンビペッド
ポドストライプ共通

FP37800	7ml
---------	-----



ナーゲルマッセ

Nagelmasse

部分的に欠損した爪の保護、タンポナーデ
の固定に最適です。UVライト不要、
混ぜる必要もなく使用できます。

FNG112520100	15ml チューブ入
--------------	------------



ネイルジェル

Nail repair Gel

UVランプ(LED)使用で硬化(2cm程
離し30秒照射) ※ペディジェル専用
ペン型UVランプでは硬化しません。

FNG102532506	クリア5ml
FNG102532505	ローザ5ml
FNG102532504	オパール5ml



フスバルザム
Fussbalsam

足用スキンケアクリーム。足の角質層に保湿成分がすばやくしみこみ、肌のうるおいを保ち整えます。

FCR80002	100ml
FCR80000	30ml



カミレン60ハイドロクリーム
Camillen60 Hydro Creme

足用保湿クリーム。乾燥してうるご状になった皮膚、特に肘や手、脚に効果的なモイスタライザです。

FCR80852	100ml
FCR80851	30ml



カミレン60フスバルザム アクティブ
Camillen60 Fussbalsam Aktiv

足用保湿クリーム。セイヨウトチノキ種子エキス(マロニエエキス)配合で保湿・肌の再生をサポートします。

FCR80092	100ml
FCR80091	30ml



カミレン60フスローション ブルー
Camillen60 Fusslotion Blue

ヒアルロン酸、パンテノール、植物由来成分配合(ブルーベリー・海藻エキス)の足用保湿ローション。みずみずしい乳液状で、伸びがよく足の皮膚を心地よく柔らかくします。

FCR80435	100ml
----------	-------



カミレン60フスバルザム フレッシュ
Camillen60 Fussbalsam Frisch

足用保湿クリーム。ライム・アルガンオイル配合で心地よく涼やかな使用感です。

FCR80072	100ml
FCR80071	30ml



カミレン60フスローション グリーン
Camillen60 Fusslotion Green

ヒアルロン酸、パンテノール、植物由来成分配合(キウイ・レモンバーム)の足用保湿ローション。みずみずしい乳液状で、伸びがよく足の皮膚を心地よく柔らかくします。

FCR80445	100ml
----------	-------



フスバルザムローション
Fussbalsam Lotion

足用スキンケアローション。足の角質層に保湿成分がすばやくしみこみ、肌のうるおいを保ち整えます。

FCR9010	1L
---------	----

クリーム用ポンプ
Pump head

1L容器専用。

FTR9021	
---------	--



カミレン60フスローション オレンジ
Camillen60 Fusslotion Orange

ヒアルロン酸、パンテノール、植物由来成分配合(オレンジオイル・パパイヤエキス)の足用保湿ローション。みずみずしい乳液状で、伸びがよく足の皮膚を心地よく柔らかくします。

FCR80465	100ml
----------	-------



ボディ&フットパウダー
Body&FootPowder

皮膚にやさしいパウダーが体と足の肌荒れを防ぎます。

FCR8065	100g
---------	------



シュルンデンクリーム
Schrundencreme

スキンケアクリーム。肌の角質層に保湿成分がすばやくしみこみ、肌のうるおいを保ち整えます。

FCR8080	50ml
---------	------

FCR80801	チューブ 30ml
----------	-----------



カミレン60フスバッド
Camillen60 Fussbad

フットバス用浴用剤。カミツレ花エキス配合。優しく洗い流し疲れた足をリフレッシュします。

FCR9035	1000ml
---------	--------

クリーム用ポンプ
Pump head

1L容器専用。

FTR9021	
---------	--



フデスクリーム
Fudes Creme

足のつま先ケアクリーム。カモミールオイル、ツボクサエキスがつま先の肌や爪を整え、健やかに保ちます。

FCR8078	30ml
---------	------



※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

バランス シリーズ

乾燥や刺激、頻繁な洗浄などで日々ストレスを受けている肌に、プロバイオティクスケア。皮膚のバリア機能を高め、外部の影響を受けにくい肌に整えます。

ゲーボル バランス
フットクリーム
GEHWOL balance
Foot Cream



FCG112330504
75ml

ゲーボル バランス
レッグ&フットローション
GEHWOL balance
Leg & Foot Lotion



FCG112320504
75ml

ゲルラサン バランス
ハンドクリーム
GERLASAN balance
Hand Cream



FCG215030304
50ml

ゲーボル フスクラフト ソフトフィート
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet

足用スキンケアクリーム。
ミルクと蜂蜜の成分が柔らか
かで、ミルクのような
滑らかな肌に整えます。



FCG111240703
125ml

ゲーボル
フスクラフト ソフトフィート フォーム
GEHWOL FUSSKRAFT
Soft Feet Foam

足用スキンケアクリーム。
肌に素早く吸収され、ベタつかず
心地よい肌感を残します。
フルーティーでフレッシュな香り。



FCG111280704
125ml

ゲーボル
フスクラフト ソフトフィート ローション
GEHWOL FUSSKRAFT
Soft Feet Lotion

足用スキンケアクリーム。
白睡蓮抽出成分が皮膚の
保湿力を高めます。
脚全体にお使い下さい。



FCG1112507
125ml

ゲーボル フスクラフト ソフトフィート
ピーリング
GEHWOL FUSSKRAFT
Soft Feet Peeling

足用スクラブ。
天然の竹粒子とホホバオイル
が穏やかに角質を取り除き、
皮膚を滑らかにします。



FCG101120700
125ml

カミレン60 ローションA&O
Camillen60 LotionA&O

足用スキンケアクリーム。
みずみずしい乳液状で
伸びがよく、足の皮膚を
心地よく柔らかくします。



FCR8017.2	100ml
FCR8017.1	30ml

カミレン60 ジェルA&O
Camillen60 GelA&O

足用スクラブ。
フスフレーゲの仕上げとして
お使いいただくと効果的です。
オリーブ種子と
天然ヘチマスポンジの種子が、
優しく角質を取り除きます。



FCR8016.2	100ml
FCR8016.1	30ml

ゲーボル フスクラフト ソフトフィート バター
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Butter

高品質成分とフルーティーな香りで、足を集中ケア。
シアバターが肌のバリア機能をサポートします。



FCG111290604	100ml
--------------	-------

ゲーボル フスクラフト ハーバルバス
GEHWOL FUSSKRAFT Herbal Bath

フットバス用浴用剤
配合成分の尿素が角質を柔らかくし、
フットケアの効果を高めます。



FCG111151603	400g 箱入り
FCG111151303	5kg バケツ入り

カミレン60 ネイルオイル
Camillen60 Nail Oil

爪・甘皮ケア用オイル。
甘皮に潤いを与え、爪を優しく
いたわりながら、しっとり保ちます。



FCR8076	20ml
---------	------

カミレン60 ネイルソフトナー
Camillen60 Nail Softener

爪周りの皮膚や爪のケア溶液。
優しく角質や爪を柔らかくし、
巻き爪からの不快感を和らげます。



FCR8075	20ml
---------	------

カミレン60
キューティクルクリーム
Camillen60 Cuticle Cream

爪周りの皮膚や甘皮を保湿して、
トリートメントするクリーム。



FCR8074	30ml
---------	------

※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

アルプレザン 2・3

Allpresan

泡状スキンケア保湿フォーム(乾燥肌用)
尿素配合。香料、合成保存料無使用。

アルプレザン 2

FCA101112	125ml
-----------	-------

アルプレザン 3

FCA101124	125ml
-----------	-------



アルプレザン2 アルプレザン3

ゲーボル クリーナー

GEHWOL Nail repair Cleaner

ネイルジェルやペディジェル使用前の
爪表面の洗浄および脱脂に使用します。
器具やブラシの洗浄にも使用できます。

FCG 102530800	150ml
---------------	-------



バキロールAF

Bacillol AF

器具・機器用消毒スプレー。キャビン、チェア
アおよび床面等の消毒に使用。ホルム
アルデヒドフリー。ポンプ別売。

FDG314151400	1L
--------------	----

スプレー用ポンプ

(バキロール用)

Spray head for Bacillol

1L容器専用スプレーポンプ。

FDG730100000



スーパーミル88

Super Mill 88

血液や体液などのタンパク質を分解
するタンパク失活除菌剤。

FCJSM881010	1Lポリ容器(要20倍希釈)
-------------	----------------



ゲーボルローション

Gehwol Lotion

足用化粧洗浄液。適量を取り、皮膚に塗
布して洗浄します。ポンプ別売。

FCG101061100	500ml
--------------	-------

ゲーボル用スプレーポンプ

Pump head

FDG730040100



プントマンスプレー

ProntoMan Spray

足用清浄液。硬くなった皮膚や角質を柔
らかくします。刺激がなく、穏やかな使い
心地です。

フスプレーゲ前に使用する時は、足全体
にスプレーし、2分後ケアを始めます。

FCPMP430250	250ml
-------------	-------



靴、室内履き Footwear

ハウスミュール ミツル

インソール対応室内履き

- アッパー: ストレッチ素材
- ソール: 合皮
- カラー: ブラック、ブルー
- サイズ: 35~42(フレンチ)
- 幅:H
- ★インソール取り外し可能
- ★外反母趾、扁平足、開張足

TEC-302020

Ladies' & Men's



FUSS UND SCHUH
INSTITUT
フスフットシュー インスティテュート
Good Foot & Shoe, Happy Life
よい足、よい靴、楽しい暮らし

バン産商株式会社
〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-7
TEL. 03-3843-6561 / FAX. 03-3843-6562
<http://www.vansan.co.jp>
fsi@fuss-und-schuh.co.jp

